


Garant

Boca superpuesta para ancho de boca 125 mm, aluminio, Anchura de mordazas: 80 mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	362644 80
GTIN	4045197737915
Clase de artículo	31P

Descripción**Ejecución:**

Bocas superpuestas de distintas anchuras de aluminio anodizado de resistencia media o acero cementados.

Ventaja:

- **Uso de las bocas independiente del fabricante. Sustitución de las bocas superpuestas de Allmatic por Garant, por Röhm, por Gressel, etc.**
- **Modificación en un mínimo de tiempo – cambio rápido de las bocas superpuestas.**
- **Aumento de los tiempos de funcionamiento de la máquina gracias a los tiempos de equipamiento mínimos.**
- **Uso extremadamente flexible.**

Función:

Encaje rápido y sencillo de las bocas superpuestas en las bocas de base. Evita la molestia de atornillar las bocas en el tornillo de banco.

Aplicación:

Bocas de base para el montaje en el tornillo de banco adecuado en combinación con las bocas superpuestas de cambio rápido adecuadas.

Suministro:

1 boca superpuesta.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Altura de bocas C: 45 mm

Longitud de mordazas l: 98 mm

Descripción técnica

Altura de bocas C	45 mm
Longitud de mordazas l	98 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza