



## Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 47 piezas, Número de piezas: 47



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 630028 47     |
| GTIN              | 4000896215188 |
| Clase de artículo | 630           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

#### Ventaja:

Smartcase con función de colocación elevada.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

#### Suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 9 uds. tam. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Vaso de 1/2 pulgada de 6 caras: 13 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Puntas para Phillips C 6,3: 2 ud. tam. 1; 2

Puntas Pozidriv C 6,3: 2 ud. tam. 1; 2

Puntas para tornillos ranurados C 6,3: 3 ud. tam. 4; 6; 8

Varillas hexagonales C 6,3: 5 uds. tam. 2; 3; 4; 5; 6

PUNTAS para Torx® C 6,3: 5 ud. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Pieza de unión 1/4 pulgada para puntas: Vaso cuadrado de 1/4 pulgada - asiento para puntas de 1/4 pulgada

Prolongación 1/4 pulgada: 1 ud. tam. 101,5 mm

Prolongación 1/2 pulgada: 2 uds. tam. 123; 248 mm

Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud.

Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632060

Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640480

Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos

Altura: 65 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5-27 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 2-6 mm

## Descripción técnica

|   |  |
|---|--|
| Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 5-27 mm  |
| Cuadrado de accionamiento                     | 1/4 pul  |
| Cuadrado de accionamiento                     | 1/2 pul  |
| Número de piezas                              | 47   |
| Perfil de salida                              | Vaso de 6 caras                                    |
| Perfil de salida                              | Destornillador de perfil combinado Phillips/ranura |
| Perfil de salida                              | Destornillador Pozidriv                            |
| Perfil de salida                              | Destornillador Plano                               |
| Perfil de salida                              | Destornillador de 6 caras                          |
| Perfil de salida                              | Destornillador para tornillos TORX®                |
| Intervalo de ancho de llave hexagonal         | 2-6 mm   |
| Longitud                                      | 355 mm   |
| Anchura                                       | 235 mm   |
| Altura  | 65 mm  |
| Tipo de producto                              | Llave de vaso                                      |

## Accesorios

Cubeta de espuma suave de 2 componentes · 342 mm x 172 mm

163-568L

165-L

Caja de herramientas para cubeta bicolor de espuma suave  
· 355 mm x 235 mm x 65 mm

---