

**CNMG 120408, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	PS
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado