

**CNMG 120412, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120412 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Rompevirutas	PS
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Aplicación principal	P
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado