

**CCMT 120404, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 120404 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 380 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 380 m/min
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	GK

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado