

Garant
Carro transportador con ruedas de poliuretano, Anchura útil mm / modelo: 452/A

Datos de pedido

Número de pedido	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Clase de artículo	91L

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (Ø 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

Suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de PU.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, paredes laterales antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.º 970110, GARANT tool-UNIT en n.º 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.º 970125 o 970130.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 925 mm

Superficie de la base anchura: 500 mm

Superficie de base profundidad: 800 mm

Anchura útil: 452 mm

Cantidad de rieles soporte (1 piso): 3

Cantidad de portaherramientas (1 piso): 5

Descripción técnica

Altura	925 mm
Cantidad de portaherramientas (1 piso)	5
Ø rueda	160 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Superficie de la base anchura	500 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Superficie de base profundidad	800 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Material rueda	PU
Anchura útil	452 mm
Modelo	A
Profundidad	800 mm
Cantidad de rieles soporte (1 piso)	3
Anchura	500 mm
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro transportador CNC

Accesorios

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK100	970125 HSK100
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK50	970125 HSK50
	970125 SK40

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK40

Bandeja con tapa para carro transportador combinable
Anchura 452 mm

970175 452

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI20

970125 VDI20

Bandeja para carro transportador combinable Anchura
452 mm

970170 452

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C4

970125 C4

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI30

970125 VDI30

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas 0

970125 0

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C6

970125 C6

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK80

970125 HSK80

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK40

970125 HSK40

Riel de soporte para portaherramientas UNIT Anchura 452
mm

970110 452

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI40

970125 VDI40

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C5

970125 C5

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C8

970125 C8

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK50

970125 SK50

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK30

970125 SK30

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK63

970125 HSK63