

Garant GRIDLINE

Armario Tool-UNIT (sin UNIT) con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	971201 2000
GTIN	4062406163402
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×20G. Con 6 pares de guías de soporte y 6 rieles de soportes de Tool-UNIT para un máximo de 18 Tool-UNITs. Las guías de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 25 mm. Capacidad de carga máxima por **dos rieles de soporte 200 kg**, por **riel soporte 150 kg**. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y rieles de soporte gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Anchura	1000 mm
Peso	81 kg
Altura útil	1845 mm
Altura	2000 mm
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Tipo de producto	Armario CNC

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Riel soporte para soportes para herramientas Tool Unit Para anchura de armario / división 40	971270 40
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20