

Garant GRIDLINE

**Armario vertical, profundidad 28G, 2 departamentos de extracción guiados por el fondo, Altura: 1000 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	971605 1000
GTIN	4062406165475
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario vertical en 30×28G con departamentos extraíbles guiados por el fondo. Cerrable mediante tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos de extracción están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el asiento de soportes para herramientas, rieles de soporte y chapas perforadas.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos de extracción antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

En el caso de departamentos de extracción de 330 mm se adaptan 2 soportes uno junto al otro. Los armarios verticales solo se pueden instalar en **bases absolutamente horizontales.** Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 1000 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Anchura en G: 30

Profundidad en G: 28

Bandeja telescópica vertical cajón anchura: 330 mm

## Descripción técnica

Anchura	750 mm
Departamento vertical extraíble anchura útil	323 mm
Bandeja telescópica vertical cajón anchura	330 mm
Departamento vertical extraíble, profundidad útil	627 mm
Peso	188 kg
Profundidad	700 mm
Altura	1000 mm
Anchura en G	30
Profundidad en G	28
Departamento vertical extraíble, altura útil	750 mm
Grosor material	1,2 mm
Departamento vertical capacidad de carga	600 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	2400 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario vertical para cargas pesadas CNC