

Garant GRIDLINE

Tablero de trabajo ESD, Profundidad 750 mm, Longitud de tablero: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972160 1000
GTIN	4062406166953
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Placa de soporte de tablero de viruta **de volumen conductor** de 50 mm. Recubrimiento superior de material estratificado HPL **conductor** EGB 0,8 mm. Lado inferior con trefilado de material estratificado blanco. **Perfil de encolar antiestático de ABS** rotatorio de 3 mm.

Nota:

Perforación central para elemento de puesta a tierra n.º 972827 tam.INT2W en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Se debe pedir por separado.

El tablero de trabajo ESD solo se puede utilizar con piezas soporte ESD y chapas de nudos ESD.

Descripción técnica

Puesta a tierra	central, en el lado inferior del tablero de trabajo
Superficie tablero de trabajo	Estratificado HPL conductor
Material tablero de trabajo	Tablero de viruta conductividad volumen
Longitud	1000 mm
Color superficie tablero de trabajo	gris claro RAL 7035
Dotación ESD	sí
Espesor	51,6 mm
Grosor superficie	0,8 mm
Longitud de tablero	1000 mm
Núcleo conductor volumen	sí

Capa de cubierta conductora	sí
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	Profundidad 750 mm
Profundidad	750 mm
Tipo de producto	Tablero de banco de trabajo