

Garant GRIDLINE

**Pie soporte ESD, Altura: 900mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972180 900
GTIN	4062406166991
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con guías para cables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios/cables.

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 972195 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Ninguna pieza de plástico es conductora ESD. No es posible la puesta a tierra por medio de pies soporte.

**Descripción técnica**

Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Altura	900 mm
Profundidad	700 mm
Anchura	50 mm

Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Pie de soporte