

Garant GRIDLINE

Estante de almacenamiento ESD de chapa de acero, adecuado para tipo: 1000**Datos de pedido**

Número de pedido	972062 1000
GTIN	4062406167127
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta. Ajustable en intervalos de 100 mm en el carro de la estación de trabajo, inclinación de 20° posible.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Altura: 100 mm

Anchura útil: 920 mm

Profundidad útil: 610 mm

Peso: 9 kg

Descripción técnica

Peso	9 kg
Profundidad útil	610 mm
Anchura útil	920 mm
Altura	100 mm
Modelo estante	con reborde contra caída por rodadura
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	20 kg

propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Estante de almacenamiento