

Garant GRIDLINE

**Columnas soporte ESD, Altura: 1362mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972080 1362
GTIN	4062406167158
Clase de artículo	9GW

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguito con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

**Idóneo para:**

Estación de trabajo ESD n.º 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.º 972017 y bancos de trabajo ESD n.º 972150 - 972160. Paredes perforadas 2 x n.º 972100 o n.º 972101

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Adecuado para alojar consolas de brazo soporte.

**Descripción técnica**

Serie	Estación de trabajo
-------	---------------------

Profundidad	100 mm
Peso	8 kg
Anchura	40 mm
Equipamiento máximo con pared perforada	2 × n.º 972100 o n.º 972101
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Columna soporte