

Garant GRIDLINE

Estante de almacenamiento ESD de chapa de acero, adecuado para tipo: 1000**Datos de pedido**

Número de pedido	972111 1000
GTIN	4062406167431
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura por 3 lados. Con cable de puesta a tierra. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo.

Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm. Posibilidad de bloqueo **horizontal 90° y oblicuo 110°.**

Idóneo para :

Montaje mediante **suspensión** en las columnas soporte y el carro para material (tam. 1000).

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Anchura útil: 880 mm

Profundidad útil: 300 mm

Altura de montaje: 80 mm

Intervalo de ajuste de la profundidad: 110 mm

Descripción técnica

Altura de montaje	80 mm
Anchura útil	880 mm
Profundidad útil	300 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad	110 mm
Modelo estante	Estándar
Grosor material	1,5 mm

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Estante de almacenamiento