

Garant

Silla giratoria de trabajo ESD, tapicería de tela, con tacos antideslizantes, baja, Tipo: ESD

**Datos de pedido**

Número de pedido	972651 ESD
GTIN	4062406198176
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Ergonómica silla giratoria de trabajo con mecánica sincronizada. Acolchado del asiento y respaldo de **tejido especial conductivo ESD**. Evita la carga electrostática. Pie en cruz de aluminio de 5 brazos conductivo. Alta seguridad gracias al uso de un juego de 5 ruedas/patines ESD.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Modelo de texto publicitario:

- **Diseño ergonómico y funcional.**
- **Apoyo lumbar.**
- **Técnica sincronizada.**
- **Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.**
- **Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.**

Aplicación:

Para el trabajo seguro y controlado con componentes y aparatos sensibles ESD. Evita daños en componentes electrónicos por descargas eléctricas incontroladas.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descripción técnica

Anchura de asiento	470 mm
Color material asiento	antracita
Margen de ajuste del respaldo	60 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Altura del respaldo	600 mm
Profundidad de asiento	450 mm
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Intervalo de regulación de la altura	490 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo