

**Garant****Silla giratoria de trabajo ESD, tapicería de tela, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta, Tipo: ESD****Datos de pedido**

Número de pedido	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Clase de artículo	91Z

**Descripción****Ejecución:**

Ergonómica silla giratoria de trabajo con mecánica sincronizada. Acolchado del asiento y respaldo de **tejido especial conductivo ESD**. Evita la carga electrostática. Pie en cruz de aluminio de 5 brazos conductivo. Alta seguridad gracias al uso de un juego de 5 ruedas/patines ESD.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

**Aplicación:**

Para el trabajo seguro y controlado con componentes y aparatos sensibles ESD. Evita daños en componentes electrónicos por descargas eléctricas incontroladas.

**Norma:**

**Leitfähig nach** DIN 61340-5-1.

**Descripción técnica**

Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Profundidad de asiento	450 mm

Margen de ajuste del respaldo	60 mm
Altura del respaldo	600 mm
Anchura de asiento	470 mm
Color material asiento	antracita
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Intervalo de regulación de la altura	640 - 890 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo