

Recipientes Euro normalizados ESD, Tipo: ENB24



Datos de pedido

Número de pedido	972350 ENB24
GTIN	8055520124059
Clase de artículo	96E

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte apilable de alta calidad, de plástico reciclable, **conductivo eléctricamente**. La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con dos medidas de base. Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Altura: 120 mm

Anchura: 600 mm

Profundidad: 400 mm

Forma asa: Asa empotrada

Descripción técnica

Anchura	600 mm
Profundidad	400 mm
Altura	120 mm
Forma asa	Asa empotrada
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Recipiente Euronormalizado

