

Garant GRIDLINE

**Soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas, 26×24G,
Para mangos de herramientas: HSK50****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 970705 HSK50 |
| GTIN | 4062406180881 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Soporte de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas.

Aplicación:

Para insertar en cajones.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).**

Nota:

Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.

Los tamaños de catálogo HSK se adaptan a los alojamientos para herramientas de las formas A, C.

Para otras formas, ver tabla.

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura sin alojamientos para herramientas: 60 mm

Cantidad portaherramientas: 52

Distancia del eje A: 86 mm

Adecuado para cajones, anchura útil en G: 26

Adecuado para cajones, profundidad útil en G: 24

Descripción técnica

| | |
|---|-------|
| Distancia del eje A | 86 mm |
| Cantidad portaherramientas | 52 |
| Altura sin alojamientos para herramientas | 60 mm |

| | |
|--|--|
| Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 24 |
| Adecuado para cajones, anchura útil en G | 26 |
| Cajones superficie útil en G | 26×24 |
| Atributo del nombre de producto | 26×24G |
| Tipo de producto | Soporte insertable de cajón para armario de herramientas CNC |

Accesorios

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Inserto de plástico Tipo HSK50 | 947390 HSK50 |
|--------------------------------|--------------|