

Garant GRIDLINE

Soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas, 26×24G, Para mangos de herramientas: HSK40



Datos de pedido

Número de pedido	970705 HSK40
GTIN	4062406180874
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Soporte de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas.

Aplicación:

Para insertar en cajones.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).**

Nota:

Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.

Los tamaños de catálogo HSK se adaptan a los alojamientos para herramientas de las formas A, C.

Para otras formas, ver tabla.

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura sin alojamientos para herramientas: 60 mm

Cantidad portaherramientas: 64

Distancia del eje A: 78 mm

Adecuado para cajones, anchura útil en G: 26

Adecuado para cajones, profundidad útil en G: 24

Descripción técnica

Distancia del eje A	78 mm
Altura sin alojamientos para herramientas	60 mm
Cantidad portaherramientas	64

Adecuado para cajones, anchura útil en G	26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	26×24
Atributo del nombre de producto	26×24G
Tipo de producto	Soporte insertable de cajón para armario de herramientas CNC

Accesorios

Inserto de plástico Tipo HSK40	947390 HSK40
--------------------------------	--------------