

Garant GRIDLINE

## Soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas, 26×24G, Para mangos de herramientas: HSK100



### Datos de pedido

Número de pedido	970705 HSK100
GTIN	4062406180911
Clase de artículo	9GK

### Descripción

#### Ejecución:

Soporte de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas.

#### Aplicación:

Para insertar en cajones.

#### Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).**

#### Nota:

Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.

Los tamaños de catálogo HSK se adaptan a los alojamientos para herramientas de las formas A, C.

Para otras formas, ver tabla.

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura sin alojamientos para herramientas: 60 mm

Cantidad portaherramientas: 20

Distancia del eje A: 160 mm

Adecuado para cajones, anchura útil en G: 26

Adecuado para cajones, profundidad útil en G: 24

### Descripción técnica

Altura sin alojamientos para herramientas	60 mm
Cantidad portaherramientas	20
Distancia del eje A	160 mm

Adecuado para cajones, anchura útil en G	26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	26×24
Atributo del nombre de producto	26×24G
Tipo de producto	Soporte insertable de cajón para armario de herramientas CNC

---

## Accesorios

Inserto de plástico Tipo HSK100	947390 HSK100
---------------------------------	---------------