

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	271994 25/16
GTIN	4062406180799
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 30 mm

Longitud total L: 101,5 mm

Calzo 1,5°: 279819 2

Tornillo para calzo: 259027 6

Brida, tornillo, junta tórica: 259036 16

Descripción técnica

Adecuado para el tamaño de la placa	16 mm
Calzo 1,5°	279819 2

Tornillo para calzo	259027 6
Longitud total L	101,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tamaño del mango	25 mm
Brida, tornillo, junta tórica	259036 16
Anchura de función L ₄	25 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 2	279819 2
Tornillo para calzo Tipo 6	259027 6
Unidad de brida Tipo 16	259036 16