



Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 13-210



Datos de pedido

Número de pedido	236553 13-210
GTIN	4047109258310
Clase de artículo	24Q

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: Inox

Código ISO plaquita de corte: SOEX 050204

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,12 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,12 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 050204
Denominación	13-210
Serie	KUB Quatron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7935

Tipo	Inox
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado