



Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 32-210



Datos de pedido

Número de pedido	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Clase de artículo	24Q

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: Inox

Código ISO plaquita de corte: SOEX 090408

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,2 mm/rev,

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SOEX 090408
Denominación	32-210
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,2 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7935
Tipo	Inox

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado