



Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 39-210



Datos de pedido

Número de pedido	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Clase de artículo	24Q

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior! Solo para KUB Centron Powerline.

Tipo: Inox

Código ISO plaquita de corte: SOEX 110508

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,22 mm/rev,

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SOEX 110508
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,22 mm/rev,
Denominación	39-210
Clase	BK7935
Tipo	Inox
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado