

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 2×D, Ø DC m7: 16,5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 234000 16,5 |
| GTIN | 4045197739605 |
| Clase de artículo | 21S |

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Texto publicitario uso:

Con plaquitas N.º GG2340 - GG2389.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 060305.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Ø de mango D _s | 20 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| Longitud útil L ₁ | 16,5 mm |
| Número de filos Z | 1 |
| Longitud del mango L _s | 50 mm |

| | |
|---|--|
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 060305 |
| Serie | Power Drill |
| Ø nominal D | 16,5 |
| Límite de ajuste máximo $V_{\text{máx}}$ | 0,25 mm |
| Longitud de voladizo L_A | 51 mm |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6535 |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6640 |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB630 |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810 |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D |
| Mango | ISO 9766 |
| Empleo de taladro | centrado con restricciones |
| Empleo de taladro | abombado con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro | salida inclinada con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Refrigeración interior | sí |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP2 | 239700 6IP2 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| | 211750 0,6 |

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
0,6 Nm
