

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 4xD, Ø DC m7: 41,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234010 41,5
GTIN	4045197741127
Clase de artículo	21S

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 x D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Texto publicitario uso:

Con plaquitas N.º GG2340 - GG2389.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 130511.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	168 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 130511
Longitud del mango L _s	68 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 20IP (6,3 Nm)
Número de filos Z	1

Ø de mango D_s	40 mm
Serie	Power Drill
Ø nominal D	41,5
Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$	0,25 mm
Longitud de voladizo L_A	197 mm
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6535
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6640
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB630
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6810
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
	239700 20IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 20IP

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de
1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659957 1600