

**Garant****SOGX 110509, HB6810, Tipo: ALU**

## Datos de pedido

Número de pedido	234080 ALU
GTIN	4045197742407
Clase de artículo	21E

## Descripción

**Idóneo para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234015.

**Recomendación:**

En el inicio de taladrado con soporte n.º 234015 reducir el avance al 70 %.

Avance f: 0,08 - 0,21 mm/rev.

## Descripción técnica

Tipo	Aluminio
Serie	Power Drill
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SOGX 110509
Clase	HB6810
Material de corte	MD
Avance f	0,08 - 0,21 mm/rev.
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	220 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		