

**Fresa de planear 70° MFK, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Clase de artículo	250

Descripción**Ejecución:**

Fresa de planear para el mecanizado de alto rendimiento de fundición Paso de dientes estrecho y muy estrecho para la máxima productividad en el mecanizado de fundición.

Ventaja:

- **Mecanizado rentable y estable con plaquitas reversibles pentagonales de 10 filos.**
- **Fuerzas de corte reducidas gracias al diseño equilibrado de la herramienta y el elevado ángulo de inclinación.**

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	63 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	6 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Número de filos Z	8
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	89 mm
Plaquita de corte adecuada	PN.. 1106

Chaveta de apriete	229720
Ø de corte D _c	80 mm
Tornillo para chaveta de apriete	229721
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	70 grados
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

tornillo con cuña	229721
Chaveta de apriete	229720