

**FAHRION®**  
PRAZISION

## Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 20, Ø de sujeción nominal d: 2,8 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 309428 2,8    |
| GTIN              | 2050001922199 |
| Clase de artículo | 34F           |

### Descripción

#### Ejecución:

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

#### Aplicación:

Para roscado en centros de fresado y torneado.

#### Idóneo para :

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

#### Nota:

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

Norma: Norma de fábrica

Tipo: 4284 E

Ø exterior D: 21 mm

Longitud total L: 31 mm

Extensión axial: 7 mm

### Descripción técnica

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ø de sujeción nominal d | 2,8 mm |
| Adaptador               | ET 20  |

| Norma            | Norma de fábrica |
|------------------|------------------|
| Tipo             | 4284 E           |
| Ø exterior D     | 21 mm            |
| Longitud total L | 31 mm            |
| Extensión axial  | 7 mm             |