



## Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Número de zapato UE: 44



### Datos de pedido

Número de pedido	092587 44
GTIN	4044348608210
Clase de artículo	09C

### Descripción

#### Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material exterior con microfibras muy ligeras.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Suela TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Con cerrojo BOA®.

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092588.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Propiedad: Cerrojo

## Descripción técnica

Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Color	negro / azul
Seguridad antiperforación	Textil
Clase de protección	S3
Número de zapato UE	44
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad	Cerrojo
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad