

**HOLEX****Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 120mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365055 120
GTIN	4062406188641
Clase de artículo	32D

**Descripción****Ejecución:**

- De aplicación horizontal, vertical y lateral.
- Modelo sólido y manejable.
- Mordazas templadas y rectificadas.
- Longitud total constante. (¡El husillo se hunde en el mango!)
- Posibilidad de fijación universal por medio de orificios oblongos.
- Mordaza móvil, guiada lateralmente.
- Mordaza de sujeción fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal.
- Con cigüeñal amovible.

**Aplicación:**

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

**Material:**

**Cuerpo de fundición.**

**Precisión:**

Dentro de **0,20 mm**.

**Descripción técnica**

Altura de mordazas C	39 mm
Gama de sujeción b	128 mm
Peso	6,5 kg

Longitud cuerpo base a	225 mm
Altura total c	67 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

---

## Accesorios

Par de bocas de recambio (2 uds.) para tornillos de banco para taladradora para tipo 120	365046 120
--	------------