

**HOLEX**

**Fresa de planear / angular 90°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:  
40/4mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	215055 40/4
GTIN	4045197750303
Clase de artículo	220

## Descripción

### Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

### Atención:

¡Sin Powercard!

### Nota:

Para poder utilizar los **4 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SOMT 09T304
Longitud total L <sub>tot</sub>	40 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	4

Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø de corte D <sub>c</sub>	40 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219810
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2