



**Fresa de planear / angular 90°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:
80/6mm**



Datos de pedido

Número de pedido	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Clase de artículo	220

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

Atención:

¡Sin Powercard!

Nota:

Para poder utilizar los **4 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	27 mm
Longitud total L _{tot}	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Ø de corte D_c	80 mm
Número de filos Z	6
Plaquita de corte adecuada	SOMT 09T304
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219810
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP