

**Garant**

**Cono para fresas portaplacas antivibratorio, cilíndrico, HSK-A 100 A = 200, Ø de mandril d1: 16mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	306708 16
GTIN	4045197761989
Clase de artículo	31A

## Descripción

### Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto ampliada con tope.

**Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

### Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

### Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

### Nota:

Otros tamaños a petición.

## Descripción técnica

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	17 mm
Longitud de voladizo medida A	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 6 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

---

## Accesorios

Llave especial Para $\varnothing$ de mandrino 16 mm	309840 16
---	-----------