

Garant

Cono para fresas portaplacas antivibratorio, cilíndrico, HSK-A 100 A = 200, Ø de mandril d1: 27mm


Datos de pedido

Número de pedido	306708 27
GTIN	4045197762009
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto ampliada con tope.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	200 mm
Longitud cono portafresas L ₄	21 mm
Ø D ₂	58 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 12164-1

Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm	309840 27
---	-----------