

**Garant****Barra de mandrinar, derecha, Ø de mango DS: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273914 32
GTIN	4045197763143
Clase de artículo	21W

**Descripción****Nota:**

Para **soportes derechos** se utilizan **plaquitas izquierdas**, para **soportes izquierdos** se utilizan **plaquitas derechas**.

**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	279815 13
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	23 mm
Altura de plaquita L <sub>2</sub>	15 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	40 mm
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo ajuste Tipo 13	279815 13

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

---

659957 500