

Garant

Barra de mandrinar, izquierda, Ø de mango DS: 40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	273915 40
GTIN	4045197763181
Clase de artículo	21W

Descripción

Nota:

Para **soportes derechos** se utilizan **plaquitas izquierdas**, para **soportes izquierdos** se utilizan **plaquitas derechas**.

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central L_3 : 27 mm

Altura de plaquita L_2 : 18,5 mm

Longitud total L: 300 mm

Tornillo para plaquita: 279815 13

Descripción técnica

Altura de plaquita L_2	18,5 mm
Longitud total L	300 mm
Tornillo para plaquita	279815 13
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Ø de mango D_s	40 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo apriete	279921
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo ajuste Tipo 13	279815 13