


Garant**Casquillo reductor ranurado con refrigeración, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302175 6
GTIN	4045197763242
Clase de artículo	31G

Descripción**Ejecución:****Con ranuras para canal de refrigeración.****Aplicación:**

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- **Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.**
- **El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.**
- **Precisión de concentricidad $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisión del sistema en $3 \times D$).**
- **Precisión de concentricidad $\pm 2 \mu\text{m}$ (para cono reductor).**
- **Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.**

Idóneo para:Cono de sujeción de expansión hidráulica **con Ø de sujeción 32 mm.****Descripción técnica**

Longitud total L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 32 mm
Precisión de concentricidad sistema	5 μm

Tipo de producto

Casquillo reductor