

Garant**Soporte para tronzar, derecha, Tamaño del mango: 25mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273910 25
GTIN	4045197763907
Clase de artículo	21W

Descripción

Nota:

Para **soportes derechos** se utilizan **plaquitas derechas**, para **soportes izquierdos** se utilizan **plaquitas izquierdas**.

Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Longitud libre	1,2 mm
Longitud de la cabeza L ₁	21,4 mm
Tornillo para plaquita	279815 13
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L ₄	30,2 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo ajuste Tipo 13	279815 13
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500