

JEPSON POWER**Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 355 × 25,4 mm, Cantidad de dientes: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	078237 60
GTIN	4260052460160
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.

- **Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.**
- **Duración muy prolongada.**
- **Altas calidades de corte.**
- **Posibilidad de 5 reafilados.**
- **De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).**

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	60
Cantidad de dientes optimizada para	Grosor del material 4 – 5 mm, rejilla, aluminio
Anchura de corte B	2,2 mm
adecuado para	078231 tam. 9435

adecuado para material

para material de paredes extrafinas

Tipo de producto

Hoja de sierra circular