



## Fresa de moletear universal, Tamaño del mango: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290200 12
GTIN	4030741663710
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

**Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.**

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

### Descripción técnica

para $\varnothing$ de moleta $d_1$	15 mm
Anchura del mango	12 mm
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	8 mm
Altura del mango	12 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 5
Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
para ancho de moleta b	4 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 1×BL30°
para el perfil de la moleta	RAA 1×BR30°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA

para el perfil de la moleta	RBR30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR45° 1×BL15°
para el perfil de la moleta	RBL45° 1×BR15°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

---

## Accesorios

Juego de piezas de recambio (3 piezas), casquillo MD, disco de protección, tornillo Tipo 5	299920 5
--	----------