

**HOLEX®**
**CNMG 09T304 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 250244 HBX130 |
| GTIN              | 4045197766694 |
| Clase de artículo | 22D           |

**Descripción**

CNMG 09T304 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rompevirutas                                  | MM                       |
| Aplicación principal                          | M                        |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 60 - 200 m/min           |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |
| Clase   | HBX130                   |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 6 mm               |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,55 mm/rev,      |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Asignación fino/desbaste     | Desbaste-acabado                            |
| Material de corte            | HM  |
| Serie                        | Barra de mandrinar                          |
| Serie                        | eco-QT-/ Soporte de torneado de apriete eco |
| Serie                        | Soporte de torneado de apriete              |
| Serie                        | Soporte de torneado de apriete QuickTurn    |
| Serie                        | Cabezal de corte                            |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 09T304                                 |
| Número de cambios/cortes     | 4   |
| Asignación de plaquitas      | neutro                                      |