

Garant**Adaptador de contracción enroscable delgado, Rosca M x Ø de sujeción D1:
M12X10****Datos de pedido**

Número de pedido	301397 M12X10
GTIN	4045197767363
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Acero termoestable, ajuste incorporado de longitud de las herramientas, modelo extrafino, para HSS y MD.

Aplicación:

Uso flexible con las máximas exigencias hacia la precisión y la calidad de equilibrado, p. ej. en combinación con prolongaciones.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Longitud L	38 mm
Ø exterior D	24 mm
Prolongación Ø D ₃	23 mm
Ø de sujeción D ₁	10 mm
Ø D ₂	18 mm
Rosca M	M12
Par de apriete máximo	60 Nm
Refrigeración interior	sí
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Tipo de producto

Reducción