

**Garant**
**Mandrinadora de medida fija, DIN 1835 A, Ø nominal D: 14,8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	236677 14,8
GTIN	4045197769176
Clase de artículo	21S

**Descripción**
**Aplicación:**

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al Ø nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.

Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

**Nota:**

El Ø a taladrar no debe ser inferior a Ø d<sub>mín.</sub>

**Descripción técnica**

Ø de mango D <sub>s</sub> h6	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Ø mínimo d <sub>mín.</sub>	13,8 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	120 mm
Plaquita de corte adecuada	260142 HB725
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	28 mm
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico	14,5 - 15,3 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.º 236679	12
Número de filos Z	1
Ø nominal D	14,8
Ángulo de punta	180 grados
Ejecuciones de mangos	DIN 1835 A

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

---

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP