

Garant
Mandrinadora de medida fija, DIN 1835 A, Ø nominal D: 22,8mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 236677 22,8 |
| GTIN | 4045197769251 |
| Clase de artículo | 21S |

Descripción
Aplicación:

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al Ø nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.

Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

Nota:

El Ø a taladrar no debe ser inferior a Ø d_{mín.}

Descripción técnica

| | |
|--|----------------------|
| Ø mínimo d _{mín.} | 21 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Plaquita de corte adecuada | 260142 HB725 |
| Longitud total L _{tot} | 165 mm |
| Ø de mango D _s h6 | 20 mm |
| Longitud de voladizo L ₁ | 36 mm |
| Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico | 22,5 - 23,3 mm |
| tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.º 236679 | 20 |
| Número de filos Z | 1 |
| Ø nominal D | 22,8 |
| Ángulo de punta | 180 grados |
| Ejecuciones de mangos | DIN 1835 A |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm | 211750 1,2 |