

Garant
Mandrinadora de medida fija, DIN 1835 A, Ø nominal D: 28,8mm

Datos de pedido

Número de pedido	236677 28,8
GTIN	4045197769312
Clase de artículo	21S

Descripción
Aplicación:

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al Ø nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.

Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

Nota:

El Ø a taladrar no debe ser inferior a Ø d_{min.}

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de mango D _s h6	20 mm
Longitud de voladizo L ₁	42 mm
Plaquita de corte adecuada	260142 HB725
Ø mínimo d _{min.}	27 mm
Longitud total L _{tot}	195 mm
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico	28,5 - 29,3 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.º 236679	20
Número de filos Z	1
Ø nominal D	28,8
Ángulo de punta	180 grados
Ejecuciones de mangos	DIN 1835 A

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP