

**Garant****Barra de mandrinar, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 45/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Clase de artículo	21W

**Descripción**

**Suministro:**  
**Con calzo 1,5°.**

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	29 mm
Refrigeración interior	sí
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para plaquita	279810 2
Desplazamiento central $L_3$	16,1 mm
Longitud total L	200 mm
Calzo 1,5°	272630 1,5
Tornillo para calzo	279824 1
Ø de mango $D_5$	25 mm
Anchura de cuello $L_4$	24,6 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 1	279824 1
Tornillo de amarre Tipo 2	279810 2
Calzo para barras de mandrinar Ángulo de inclinación 1,5 grados	272630 1,5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo de amarre	272500
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500