

**Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/07****Datos de pedido**

Número de pedido	260409 QC/07
GTIN	4251414902602
Clase de artículo	29D

**Descripción****Ejecución:**

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

**Aplicación:**

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDUCR/L 0702

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 24 mm

Desplazamiento central: 13 mm

Longitud total: 21 mm

**Descripción técnica**

Longitud total	21 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCR/L 0702
Desplazamiento central	13 mm

Tornillo para plaquita	269022 4
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	24 mm
Sistema	QC
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Tornillo de amarre	269407
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8