

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16



Datos de pedido

Número de pedido	261322 DM/16
GTIN	4251414902961
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: SVUCR/L 16

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1604..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 49 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 32 mm

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Desplazamiento central	27 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	49 mm
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCR/L 16
Longitud total	32 mm
Sistema	DM
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para plaquita	269023 3
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269433
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15