

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/07



Datos de pedido

Número de pedido	260405 QC/07
GTIN	4251414902503
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDQCR/L 0702

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central: 13 mm

Longitud total: 20 mm

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	269023 1
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..

Longitud total	20 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCR/L 0702
Ø perforación previa mínima D _{min.}	24 mm
Desplazamiento central	13 mm
Sistema	QC
Tamaño de placa	7 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269431
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500