

## Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16



### Datos de pedido

Número de pedido	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

#### Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: DTUNR/L

Plaquita de corte adecuada: TN.. 1604..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 48 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 35 mm

### Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	DTUNR/L
Desplazamiento central	27 mm
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Calzo	259033 4
Brida, tornillo, junta tórica	259036 6
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para calzo	259027 1
Sistema	DM
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Longitud total	35 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Unidad de brida	259508
Calzo	259226
Tornillo para calzo	259611